

**SKMU M16 MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

版本	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 16, 2.8 mm, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	<a href="#">1736990000</a>
类型	SKMU M16 MS
GTIN (EAN)	4008 190956462
数量	100 items

## SKMU M16 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

高度	2.8 mm	高度 (英寸)	0.1102 inch
净重	1.43 g		

## 温度

工作温度	
------	--

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## 通用参数

外径	20.79 mm	螺距	1.5 mm
卤素	不	AF 尺寸 1	19 mm
强度	2.80 mm	电缆接头	M 16
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	螺纹 (外部)	M 16
螺纹 (内部)	M 16	螺纹长度	2.8 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**SKMU M16 MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

