

SKMU M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 25, 3.5 mm, 黄铜材质, 镀镍的 |
| 订货号 | 1737010000 |
| 类型 | SKMU M25 MS |
| GTIN (EAN) | 4008 190956486 |
| 数量 | 100 items |

SKMU M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 高度 | 3.5 mm | 高度 (英寸) | 0.1378 inch |
| 净重 | 1.8 g | | |

温度

| | |
|------|--|
| 工作温度 | |
|------|--|

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

通用参数

| | | | |
|---------|-----------|---------|--------|
| 外径 | 30 mm | 螺距 | 1.5 mm |
| 卤素 | 不 | AF 尺寸 1 | 30 mm |
| 强度 | 3.50 mm | 电缆接头 | M 25 |
| 基础材料 | 黄铜材质, 镀镍的 | 螺纹 (外部) | M 25 |
| 螺纹 (内部) | M 25 | 螺纹长度 | 3.5 mm |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

SKMU M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

