

VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



用于密封剩余的螺纹孔，以维持 IP 防护等级

通用订货数据

版本	VPK EX (塑料防爆堵头), 插头, 封闭式, M 16, 15 mm, IP66, IP68, 聚酰胺
订货号	1737070000
类型	VP M16-EXE SW
GTIN (EAN)	4008190956547
数量	100 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00
替代产品	VP M16/15 EX CR 7J BK

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

高度	19 mm	高度 (英寸)	0.748 inch
长度	19 mm	长度 (英寸)	0.748 inch
直径	16 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	14 mm	净重	2.67 g

温度

工作温度 -20 °C...80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

技术特性

防护等级 IP54, IP66

技术数据

防护等级 IP54, IP66

机械结构

颜色编码 深黑色 防护等级 IP54, IP66

分类


ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母, 镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外, 产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件, 如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M16 MS	版本
订货号	1736990000	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 16, 2.8 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4008190956462	
数量	100 ST	

堵头



用于密封剩余的螺纹孔, 以维持 IP 防护等级

通用订货数据

类型	GWDR M16-NP	版本
订货号	1736230000	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 16, 氯丁橡胶
GTIN (EAN)	4008190956028	
数量	50 ST	