

ADAP EX M20-1/2NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



ADAP 系列适配器安装灵活、功能多样，可以向 Ex 设备内填充未使用的物料，同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能，入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

版本	ADAP (适配器、延伸和缩减), 转接器, 直, M 20, 1/2" NPT, IP54, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	<a href="#">1738480000</a>
类型	ADAP EX M20-1/2NPT
GTIN (EAN)	4008190958787
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2023-07-30T00:00:00+02:00
替代产品	<a href="#">ADAP M20-NPT1/2-W</a>

## ADAP EX M20-1/2NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	47 g
----	------

## 温度

工作温度	-40 °C... 100 °C
------	------------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

## 电缆接头认证号

标识	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	电缆接头认证编号 (ATEX)	SIRA 10ATEX1225X
电缆接头认证编号 (IECEX)	IECEX SIR 07.0010X	DEF   验收条件	ATEX, IECEX

## 通用参数

带 GWDR 的承托类型	IP54	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	16 mm
卤素	无卤	AF 尺寸 1	24 mm
防护等级	IP54	电缆接头	NPT
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	螺纹 (外部)	M 20
螺纹 (内部)	1/2" NPT	螺纹长度	16 mm
提示: 保护类型	请遵守操作指令, 达到更高的 IP 保护等级。		

## 分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

ADAP EX M20-1/2NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M20 MS	版本	
订货号	<a href="#">1737000000</a>		SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 20, 3 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4008190956479		
数量	100 ST		

尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M20-W	版本	
订货号	<a href="#">1185610000</a>		封闭式, M 20, 尼龙 6
GTIN (EAN)	4050118078305		
数量	100 ST		