

ADAP EX M25-3/4NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



ADAP 系列适配器安装灵活、功能多样，可以向 Ex 设备内填充未使用的物料，同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能，入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

版本	ADAP (适配器、延伸和缩减), 转接器, 直, M 25 ,3/4" NPT, IP54, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1738630000
类型	ADAP EX M25-3/4NPT
GTIN (EAN)	4008190958817
数量	1 items
交货状态	已取消
最后下单日期	2023-07-30T00:00:00+02:00
替代产品	ADAP M25-NPT3/4-W

ADAP EX M25-3/4NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 74 g

温度

工作温度 -40 °C... 100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

电缆接头认证号

标识	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	电缆接头认证编号 (ATEX)	SIRA 10ATEX1225X
电缆接头认证编号 (IECEX)	IECEX SIR 07.0010X	DEF 验收条件	ATEX, IECEX

通用参数

带 GWDR 的承托类型	IP54	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	无卤
AF 尺寸 1	30 mm	防护等级	IP54
电缆接头	NPT	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
螺纹 (外部)	M 25	螺纹 (内部)	3/4" NPT
螺纹长度	16 mm	提示: 保护类型	请遵守操作指令, 达到更高的 IP 保护等级。

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

ADAP EX M25-3/4NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M25 MS	版本
订货号	1737010000	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 25, 3.5 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4008190956486	
数量	100 ST	

尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M25-W	版本
订货号	1185620000	封闭式, M 25, 尼龙 6
GTIN (EAN)	4064675423263	
数量	100 ST	