数据信息页

ADAP EX M32-1NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



ADAP 系列适配器安装灵活、功能多样，可以向 Ex 设备内填充未使用的物料，同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能，入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

版本	ADAP (适配器、延伸和缩减), 转接器, 直, M 32 ,1" NPT, IP54, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1738750000
类型	ADAP EX M32-1NPT
GTIN (EAN)	4008190958831
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2023-07-30T00:00:00+02:00
替代产品	ADAP M32-NPT1-W

数据信息页

ADAP EX M32-1NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

净重	124 g

温度

工作温度	-40 °C...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

电缆接头认证号

标识	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	电缆接头认证编号 (ATEX)	SIRA 10ATEX1225X
电缆接头认证编号 (IECEx)	IECEx SIR 07.0010X	DEF |验收条件	ATEX, IECEX

通用参数

最大电缆外径	24 mm	最小电缆外径	1 mm
带 GWDR 的承托类型	IP54	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	无卤
AF 尺寸 1	38 mm	防护等级	IP54
电缆接头	NPT	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
螺纹 （外部）	M 32	螺纹 （内部）	1" NPT
螺纹长度	16 mm	提示：保护类型	请遵守操作指令，达到更高的 IP 保护等级。

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

ADAP EX M32-1NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M32 MS	版本
订货号	1737020000	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 32, 4 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4008190956493	
数量	100 ST	

尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M32-W	版本
订货号	1185630000	封闭式, M 32, 尼龙 6
GTIN (EAN)	4050118078329	
数量	160 ST	