


SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

符号包是一个含有打孔纸张的包，纸张上预印电气符号。
 可以现场标记电气系统，能很好的抗汽油和酒精。

通用订货数据

版本	设备标记号, 设备标识牌, 25 x 25 mm, 黄色
订货号	1741090000
类型	SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR
GTIN (EAN)	4008 190964313
数量	120 items

SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
高度	25 mm	高度 (英寸)	0.9842 inch
宽度	25 mm	宽度 (英寸)	0.9842 inch
净重	0.25 g		

温度

工作温度范围	-45...80 °C
--------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	固定丙烯酸聚合物	
材料颜色 (阻抗编码)	4	
每个弧形的数量	12	
类型	自我粘贴的	
宽度	25 mm	
最大工作温度	80 °C	
最小工作温度	-45 °C	
颜色编码	黄色	
基础材料	织物, 带丙烯酸涂层	
打印颜色	黑色	
打印标志	混合字符	
每个包装单元的标记号数量	120	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	标签页
	每个包装单元的组合数量	10
	每种组合对应的标识牌数	12
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 12 Device markers	
工作温度范围	-45...80 °C	
表面印刷	三角形雷闪	

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		