


SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

符号包是一个含有打孔纸张的包，纸张上预印电气符号。
 可以现场标记电气系统，能很好的抗汽油和酒精。

通用订货数据

版本	设备标记号, 设备标识牌, 75 x 75 mm, 黄色
订货号	1741110000
类型	SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR
GTIN (EAN)	4008 190964337
数量	1 items

SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
高度	75 mm	高度 (英寸)	2.9527 inch
宽度	75 mm	宽度 (英寸)	2.9527 inch
净重	10 g		

温度

工作温度范围 -45...80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	固定丙烯酸聚合物		
材料颜色 (阻抗编码)	4		
每个弧形的数量	2		
类型	自我粘贴的		
宽度	75 mm		
最大工作温度	80 °C		
最小工作温度	-45 °C		
颜色编码	黄色		
基础材料	织物, 带丙烯酸涂层		
打印颜色	黑色		
打印标志	混合字符		
每个包装单元的标记号数量	20		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	标签页	
	每个包装单元的组合数量	10	
	每种组合对应的标识牌数	2	
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 2 Device markers		
工作温度范围	-45...80 °C		
表面印刷	三角形雷闪		

重要注意事项

产品信息 Delivery unit: 10 sheets = 20 labels

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		