ZAD 4/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用 在必须在应用内指明外部电压的场所。

通用订货数据

| 版本 | Z系列, 盖板 | | |
|------------|-------------------|--|--|
| 订货号 | <u>1746730000</u> | | |
| 类型 | ZAD 4/5 | | |
| GTIN (EAN) | 4008190996758 | | |
| 数量 | 20 items | | |

ZAD 4/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| 甲批 | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|--|
| ROHS | 一致 | | | |
| 尺寸和重量 | | | | |
| ✓ 1 /1年至至 | | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2.2 mm | 深度 (英寸) | 0.0866 inch | |
| 高度 | 49 mm | 高度 (英寸) | 1.9291 inch | |
| 宽度 | 12.48 mm | 宽度 (英寸) | 0.4913 inch | |
| 净重 | 1.47 g | | | |
| 温度 | | | | |
| 存储温度 | -25 °C55 °C | 环境温度 | -5 °C40 °C | |
| 片响 <i>画</i> 及 最小持续工作温度 | -50 | 最大持续工作温度 | 120 | |
| | -30 | 取八]寸块工[F////////// | 120 | |
| 环保产品合规 | , | | | |
| RoHS 合规状态 | 合规,无例外 | | | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | | | |
| 其它技术参数 | | | | |
| 共占汉不参奴 | | | | |
| 固定类型 | 已插入的 | 安装指导 | 直接安装 | |
| 大小 | | | | |
| 间距 P(单位:mm) | 10.00 mm | | | |
| 材料参数 | | | | |
| | | 1= 1- 11 == | | |
| 基础材料 | Wemid | 颜色编码 | 黄色 | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | | , | |
| 系统特征值 | , | | | |
| 类型 | 插拔式 | | 是 | |
| | | | , | |
| 安装指导 | 直接安装 | | | |
| ^{文表记号} 分类 | 且改义农 | | | |
| ル大 | | | | |
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 | |
| TIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 | |
| TIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 | |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | | |

目录日期/图纸 2