### **KLBUE CO 4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 产品图片







魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触,由此确保设备能够零故障运作。

### 通用订货数据

版本	固定夹, 压线框, 钢
订货号	<u>1749161001</u>
类型	KLBUE CO 4
GTIN (EAN)	4032248064458
数量	10 items

### **KLBUE CO 4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	56 mm	深度 (英寸)	2.2047 inch
高度	32 mm	高度 (英寸)	1.2598 inch
宽度 空装空度	25 mm	宽度 (英寸)	0.9842 inch
安装宽度	31 mm	净重 ————————————————————————————————————	53.25 g
温度	-		
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C
环保产品合规			
Datic 会切华太	소뉴 포종		
RoHS 合规状态 REACH SVHC		E 关注物质 (SVHC)	
产品碳足迹	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	後天注物质 (SVHC) 0.210 kg CO2 e	
		0.2 TO kg CO2 6	<u> </u>
其它技术参数			
固定类型	卡入	安装指导	
防爆版	不	21704.3	1=3,03.11
可压接导线 (额定联接)			
剥线长度	25 mm	联接类型	—————————————————————————————————————
联接点数量	1		28 mm
最小电缆直径	15 mm	接线截面积,多股线,最大	28 mm²
接线截面积,多股线,最小	15 mm²		
大小			
间距 P(单位:mm)	25.00 mm		
材料参数			
++ T() - L b()	<b>1</b> 12	AT to John Ti	hp 6
基础材料	钢	颜色编码	银色
阻燃等级符合 UL 94	None		
系统特征值			'
类型 类型	用于屏蔽联接	必须的端板	 无
安装导轨已装备	汇流排	Company in the	
通用的			
安装指导	汇流排	安装导轨已装备	汇流排
额定数据			
额定横截面	28 mm²		
似た1英戡山	20 IIIIII <del>'</del>		

# 数据信息页

### **KLBUE CO 4**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 技术数据

### 分类

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## 数据信息页

### **KLBUE CO 4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

#### 汇流排



通过魏德米勒各种材质的汇流排和相关附件,您可以在最小的安装空间内连接电缆。根据具体应用,可收集、分配或耗散电位。

#### 通用订货数据

GTIN (EAN)

类型 SSCH 10X3X1000 CU/SN 版本

订货号 0348900000

4008190024802

100010002100

25 M

汇流排(端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 青铜材质

### 附件

数量



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

4

#### 诵用订货数据

四円 りり	以沙山	
类型	WSH 1	版本
订货号	1068700000	附件, 导轨支架, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
数量	10 ST	
类型	WSH 4 MT	版本
订货号	1079900000	附件, 导轨支架, 金属材质
GTIN (EAN)	4008190379254	
数量	10 ST	
类型	WSH 5	版本
订货号	1080100000	附件, 导轨支架, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
数量	10 ST	
类型	WSH 6	版本
订货号	1080200000	附件, 导轨支架, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
数量	10 ST	
类型	WSH 18 MT	版本
订货号	1083100000	附件, 导轨支架, 金属材质
GTIN (EAN)	4008190053246	
数量	10 ST	

# 数据信息页

### **KLBUE CO 4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 附件

类型	WSH 19 MT	版本
订货号	1083200000	附件, 导轨支架, 金属材质
GTIN (EAN)	4008190059538	
数量	10 ST	
类型	WSH 3/H/N	版本
订货号	<u>1715970000</u>	附件, 导轨支架, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
数量	10 ST	
类型	SMSE WSH U1 MT	版本
订货号	1083900000	附件, 汇流排, 镀锌不锈钢
GTIN (EAN)	4008190065515	
GTIN (EAN) 数量	4008190065515 10 ST	