BS 35II KLBUE3-8/2X2-6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触,由此确保设备能够零故障运作。

通用订货数据

版本	固定夹, 固定组件, 钢		
订货号	<u>1749430000</u>		
类型	BS 35II KLBUE3-8/2X2-6		
GTIN (EAN)	4032248013210		
数量	10 items		

BS 35II KLBUE3-8/2X2-6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
nol ic	Σh.		
OHS	<u>一</u> 致		
マサ和重量			
	36.5 mm	深度 (英寸)	1.437 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
[径	3 mm	净重 ————————————————————————————————————	60.8 g
温度			
字储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
不保产品合规			'
	ᄼᄳᅟᅮᄺᄱ		
RoHS 合规状态 REACH SVHC			
其它技术参数			
固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
965年 防爆版			且按父衣
可压接导线 (额定联接)			,
コ ト カ 小 木 オ フ	•	B.J. 赤/岭末/7	
最大电缆直径	8 mm	最小电缆直径	3 mm
大小			
直径	3 mm	静差 TS 35	26.5 mm
材料参数			
基础材料	钢	颜色编码	银色
系统特征值	7.		<i></i>
类型	压线框	安装导轨已装备	TS 35
^{大宝} 通用的	正%性	女衣守机口衣田	13 33
<u>ш</u> лн у			
安装指导	直接安装	安装导轨已装备	TS 35
分类			
ETIM 6.0	EC002949	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002848 EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002848 EC002848
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

目录日期/图纸 2