


## BS 35II KLBUE3-8/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触，由此确保设备能够零故障运作。

## 通用订货数据

版本	固定夹, 固定组件, 钢
订货号	<a href="#">1749430000</a>
类型	BS 35II KLBUE3-8/2X2-6
GTIN (EAN)	4032248013210
数量	10 items

## BS 35II KLBUE3-8/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	36.5 mm	深度 (英寸)	1.437 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
直径	3 mm	净重	60.8 g

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	是		

## 可压接导线 (额定联接)

最大电缆直径	8 mm	最小电缆直径	3 mm
--------	------	--------	------

## 大小

直径	3 mm	静差 TS 35	26.5 mm
----	------	----------	---------

## 材料参数

基础材料	钢	颜色编码	银色
------	---	------	----

## 系统特征值

类型	压线框	安装导轨已装备	TS 35
----	-----	---------	-------

## 通用的

安装指导	直接安装	安装导轨已装备	TS 35
------	------	---------	-------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		