# **ZAD 6/5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 产品图片







带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用 在必须在应用内指明外部电压的场所。

### 通用订货数据

	<u>'</u>	
版本	Z系列, 盖板	
订货号	<u>1752620000</u>	
类型	ZAD 6/5	
GTIN (EAN)	4032248007929	
数量	20 items	

# **ZAD 6/5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批					
ROHS	一致				
尺寸和重量					
深	2.2 mm	深度 (英寸)	0.0866 inch		
高度	79 mm	高度 (英寸)	3.1102 inch		
宽度	18.74 mm	宽度 (英寸)	0.7378 inch		
争重	3.29 g				
温度					
字储温度 字储温度	-25 °C55 °C		-5 °C40 °C		
最小持续工作温度	-50	最大持续工作温度	120		
环保产品合规					
)-UC <b>人</b> 切比 <del>大</del>	ᄼᄳᅟᅮᄱᆔ				
RoHS 合规状态 REACH SVHC		合规,无例外			
ILACH SVAC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)				
其它技术参数					
固定类型	已插入的	安装指导	直接安装		
96天 <u>至</u> 防爆版		─────────────────────────────────────	且汉久农		
	-11		1		
可压接导线 (额定联接)			1		
<b>连接</b> 方向	上方	联接类型	弹片联接		
大小					
间距P(单位:mm)	16.00 mm				
材料参数					
基础材料	Wemid	颜色编码	黄色		
阻燃等级符合 UL 94	V-0				
系统特征值					
类型 类型	插拔式		是		
			,		
安装指导	直接安装				
<sup>文表词号</sup> 分 <b>类</b>	且)女父农				
,,, <u>,,</u>					
TIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
CLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
CLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		