

## KLBU 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 产品图片



魏德米勒多样化的 KLÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触，由此确保设备能够零故障运作。

## 通用订货数据

版本	固定夹, 屏蔽联接的压线框, 钢
订货号	<a href="#">1752681001</a>
类型	KLBU 3-8 CPF
GTIN (EAN)	4032248044399
数量	10 items

## KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

RoHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	26 mm	深度 (英寸)	1.0236 inch
高度	18 mm	高度 (英寸)	0.7087 inch
宽度	14.5 mm	宽度 (英寸)	0.5709 inch
安装宽度	13.5 mm	净重	14.34 g

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
产品碳足迹	从摇篮到大门 0.066 kg CO2 eq.

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装, 汇流排
防爆版	是		

## 可压接导线 (额定联接)

剥线长度	18.5 mm	联接类型	弹片连接
联接点数量	1	最大电缆直径	8 mm
最小电缆直径	3 mm	接线截面积, 多股线, 最大	8 mm <sup>2</sup>
接线截面积, 多股线, 最小	3 mm <sup>2</sup>		

## 大小

间距 P (单位 : mm)	14.00 mm
----------------	----------

## 材料参数

基础材料	钢	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	None		

## 系统特征值

类型	用于屏蔽联接	必须的端板	无
安装导轨已装备	TS 27		

## 通用的

安装指导	直接安装, 汇流排	安装导轨已装备	TS 27
------	-----------	---------	-------

## 额定数据

额定横截面	8 mm <sup>2</sup>
-------	-------------------

**KLBUE 3-8 CPF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**分类**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBU 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 钢



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

## 通用订货数据

类型	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	版本
订货号	<a href="#">1802690000</a>	端子导轨, 安装导轨, 钢, 经镀锌处理的, 宽度: 2000 mm, 高度: 27 mm,
GTIN (EAN)	4032248257201	深: 12.5 mm
数量	10 M	