KLBUE 3-8 CPF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触,由此确保设备能够零故障运作。

通用订货数据

版本	固定夹, 压线框, 钢
订货号	<u>1752681001</u>
类型	KLBUE 3-8 CPF
GTIN (EAN)	4032248044399
数量	10 items

KLBUE 3-8 CPF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
_			
深	26 mm	深度 (英寸)	1.0236 inch
高度	18 mm	高度 (英寸)	0.7087 inch
宽度 安装宽度	14.5 mm 13.5 mm	 一	0.5709 inch
	13.5 mm	/学里 	14.34 g
温度			
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC			
产品碳足迹	小 超过 0.1 With 的高度矢圧物版 (SVRC)		
其它技术参数			
固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装, 汇流排
回足关望 防爆版			且按女表,心训排
	<u>~</u>		
可压接导线 (额定联接)			
剥线长度	18.5 mm	联接类型	—————————————————————————————————————
联接点数量	1	最大电缆直径	8 mm
最小电缆直径	3 mm	接线截面积,多股线,最大	8 mm²
接线截面积,多股线,最小	3 mm ²		
大小			
间距 P(单位:mm)	14.00 mm		
材料参数			
# Zm + 4 * * 1	₽	新名 护印	左 名
基础材料 阻燃等级符合 UL 94	钢 None	颜色编码	<u> </u>
系统特征值			
N/ mi		N. CT. M. MILLER	_
类型 安装导轨已装备	用于屏蔽联接 TS 27		无
	15 2 /		
通用的			
安装指导	直接安装, 汇流排	安装导轨已装备	TS 27
额定数据			
额定横截面	8 mm²		
HAAC IA EW IIII	5		

数据信息页

KLBUE 3-8 CPF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

数据信息页

KLBUE 3-8 CPF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

钢



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差,这一点与不锈钢类似。

通用订货数据

类型 TS 27X12.5M/ST/F.ZN

订货号 1802690000

GTIN (EAN) 4032248257201

数量 2 M

版本

端子导轨, 安装导轨, 钢, 经镀锌处理的, 宽度: 2000 mm, 高度: 27 mm,

深: 12.5 mm