

**KLBU 4-13.5 CPF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片**

魏德米勒多样化的 KLÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触，由此确保设备能够零故障运作。

**通用订货数据**

版本	固定夹, 屏蔽联接的压线框, 钢
订货号	<a href="#">1752691001</a>
类型	KLBU 4-13.5 CPF
GTIN (EAN)	4032248044429
数量	10 items

**KLBUE 4-13.5 CPF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	31.5 mm	深度 (英寸)	1.2402 inch
高度	22 mm	高度 (英寸)	0.8661 inch
宽度	20.5 mm	宽度 (英寸)	0.8071 inch
安装宽度	19 mm	净重	23.1 g

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
产品碳足迹	从摇篮到大门 0.107 kg CO2 eq.

**其它技术参数**

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	是		

**可压接导线 (额定联接)**

剥线长度	22 mm	联接类型	弹片连接
联接点数量	1	最大电缆直径	13.5 mm
最小电缆直径	4 mm	接线截面积, 多股线, 最大	13.5 mm <sup>2</sup>
接线截面积, 多股线, 最小	4 mm <sup>2</sup>		

**大小**

间距 P (单位 : mm)	20.00 mm
----------------	----------

**材料参数**

基础材料	钢	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	None		

**系统特征值**

类型	用于屏蔽联接	必须的端板	无
安装导轨已装备	TS 27		

**通用的**

安装指导	直接安装	安装导轨已装备	TS 27
------	------	---------	-------

**额定数据**

额定横截面	10 mm <sup>2</sup>
-------	--------------------

## KLBUE 4-13.5 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 技术数据

#### 分类

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

**KLBUE 4-13.5 CPF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****钢**

钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

**通用订货数据**

类型	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	版本
订货号	<a href="#">1802690000</a>	端子导轨, 安装导轨, 钢, 经镀锌处理的, 宽度: 2000 mm, 高度: 27 mm,
GTIN (EAN)	4032248257201	深: 12.5 mm
数量	10 M	