

KLBUE 4-13.5 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触，由此确保设备能够零故障运作。

通用订货数据

版本	固定夹, 屏蔽联接的压线框, 钢
订货号	1752691001
类型	KLBUE 4-13.5 CPF
GTIN (EAN)	4032248044429
数量	10 items

KLBUE 4-13.5 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	31.5 mm	深度 (英寸)	1.2402 inch
高度	22 mm	高度 (英寸)	0.8661 inch
宽度	20.5 mm	宽度 (英寸)	0.8071 inch
安装宽度	19 mm	净重	23.1 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.107 kg CO2 eq.	

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	是		

可压接导线 (额定联接)

剥线长度	22 mm	联接类型	弹片连接
联接点数量	1	最大电缆直径	13.5 mm
最小电缆直径	4 mm	接线截面积, 多股线, 最大	13.5 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	4 mm ²		

大小

间距 P (单位 : mm) 20.00 mm

材料参数

基础材料	钢	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	None		

系统特征值

类型	用于屏蔽联接	必须的端板	无
安装导轨已装备	TS 27		

通用的

安装指导	直接安装	安装导轨已装备	TS 27
------	------	---------	-------

额定数据

额定横截面 10 mm²

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBUE 4-13.5 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

钢



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

通用订货数据

类型	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	版本	
订货号	1802690000	端子导轨, 安装导轨, 钢, 经镀锌处理的, 宽度: 2000 mm, 高度: 27 mm,	
GTIN (EAN)	4032248257201	深: 12.5 mm	
数量	10 M		