

KLBU 10-20 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

魏德米勒多样化的 KLÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触，由此确保设备能够零故障运作。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 固定夹, 屏蔽联接的压线框, 钢 |
| 订货号 | 1752701001 |
| 类型 | KLBU 10-20 CPF |
| GTIN (EAN) | 4032248044436 |
| 数量 | 10 items |

KLBUE 10-20 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

| | |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|------|---------|---------|-------------|
| 深 | 39.5 mm | 深度 (英寸) | 1.5551 inch |
| 高度 | 26 mm | 高度 (英寸) | 1.0236 inch |
| 宽度 | 24 mm | 宽度 (英寸) | 0.9449 inch |
| 安装宽度 | 22.5 mm | 净重 | 36.05 g |

温度

| | | | |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
| 最小持续工作温度 | -60 °C | 最大持续工作温度 | 130 °C |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |
| 产品碳足迹 | 从摇篮到大门 0.097 kg CO2 eq. |

其它技术参数

| | | | |
|------|-------|------|-----------|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 安装指导 | 直接安装, 汇流排 |
| 防爆版 | 是 | | |

可压接导线 (额定联接)

| | | | |
|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 剥线长度 | 26 mm | 联接类型 | 弹片连接 |
| 联接点数量 | 1 | 最大电缆直径 | 20 mm |
| 最小电缆直径 | 10 mm | 接线截面积, 多股线, 最大 | 20 mm ² |
| 接线截面积, 多股线, 最小 | 10 mm ² | | |

大小

| | |
|----------------|----------|
| 间距 P (单位 : mm) | 30.00 mm |
|----------------|----------|

材料参数

| | | | |
|--------------|------|------|----|
| 基础材料 | 钢 | 颜色编码 | 灰色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | None | | |

系统特征值

| | | | |
|---------|--------|-------|---|
| 类型 | 用于屏蔽联接 | 必须的端板 | 无 |
| 安装导轨已装备 | TS 27 | | |

通用的

| | | | |
|------|-----------|---------|-------|
| 安装指导 | 直接安装, 汇流排 | 安装导轨已装备 | TS 27 |
|------|-----------|---------|-------|

额定数据

| | |
|-------|--------------------|
| 额定横截面 | 20 mm ² |
|-------|--------------------|

KLBUE 10-20 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002020 | ETIM 9.0 | EC002020 |
| ETIM 10.0 | EC002020 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-20 | | |

KLBUE 10-20 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**钢**

钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | TS 27X12.5M/ST/F.ZN | 版本 |
| 订货号 | 1802690000 | 端子导轨, 安装导轨, 钢, 经镀锌处理的, 宽度: 2000 mm, 高度: 27 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248257201 | 深: 12.5 mm |
| 数量 | 10 M | |