


KLBUE CO 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触，由此确保设备能够零故障运作。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 固定夹, 屏蔽联接的压线框, 钢 |
| 订货号 | 1753311001 |
| 类型 | KLBUE CO 1 |
| GTIN (EAN) | 4032248064427 |
| 数量 | 10 items |

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|------|---------|---------|-------------|
| 深 | 32 mm | 深度 (英寸) | 1.2598 inch |
| 高度 | 18 mm | 高度 (英寸) | 0.7087 inch |
| 宽度 | 13.2 mm | 宽度 (英寸) | 0.5197 inch |
| 安装宽度 | 12 mm | 净重 | 12 g |

温度

| | | | |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
| 最小持续工作温度 | -60 °C | 最大持续工作温度 | 130 °C |

环保产品合规

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 | | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | | |
| 产品碳足迹 | 从摇篮到大门 | 0.061 kg CO2 eq. | |

其它技术参数

| | | | |
|------|----|------|-----------|
| 固定类型 | 卡入 | 安装指导 | 直接安装, 汇流排 |
| 防爆版 | 不 | | |

可压接导线 (额定联接)

| | | | |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 剥线长度 | 18 mm | 联接类型 | 弹片连接 |
| 联接点数量 | 1 | 最大电缆直径 | 10 mm |
| 最小电缆直径 | 3 mm | 接线截面积, 多股线, 最大 | 10 mm ² |
| 接线截面积, 多股线, 最小 | 3 mm ² | | |

大小

| | |
|----------------|----------|
| 间距 P (单位 : mm) | 18.00 mm |
|----------------|----------|

材料参数

| | | | |
|--------------|------|------|----|
| 基础材料 | 钢 | 颜色编码 | 银色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | None | | |

系统特征值

| | | | |
|---------|--------|-------|---|
| 类型 | 用于屏蔽联接 | 必须的端板 | 无 |
| 安装导轨已装备 | 汇流排 | | |

通用的

| | | | |
|------|-----------|---------|-----|
| 安装指导 | 直接安装, 汇流排 | 安装导轨已装备 | 汇流排 |
|------|-----------|---------|-----|

额定数据

| | |
|-------|--------------------|
| 额定横截面 | 10 mm ² |
|-------|--------------------|

技术数据

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002020 | ETIM 9.0 | EC002020 |
| ETIM 10.0 | EC002020 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-20 | | |

附件

汇流排



通过魏德米勒各种材质的汇流排和相关附件，您可以在最小的安装空间内连接电缆。根据具体应用，可收集、分配或耗散电位。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | SSCH 10X3X1000 CU/SN | 版本 |
| 订货号 | 0348900000 | 汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 青铜材质 |
| GTIN (EAN) | 4008190024802 | |
| 数量 | 25 M | |

附件



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 类型 | WSH 1 | 版本 |
| 订货号 | 1068700000 | 附件, 导轨支架, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | WSH 4 MT | 版本 |
| 订货号 | 1079900000 | 附件, 导轨支架, 金属材质 |
| GTIN (EAN) | 4008190379254 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | WSH 5 | 版本 |
| 订货号 | 1080100000 | 附件, 导轨支架, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965143 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | WSH 6 | 版本 |
| 订货号 | 1080200000 | 附件, 导轨支架, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | WSH 18 MT | 版本 |
| 订货号 | 1083100000 | 附件, 导轨支架, 金属材质 |
| GTIN (EAN) | 4008190053246 | |
| 数量 | 10 ST | |

KLBU CO 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 类型 | WSH 19 MT | 版本 |
| 订货号 | 1083200000 | 附件, 导轨支架, 金属材质 |
| GTIN (EAN) | 4008190059538 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | WSH 3/H/N | 版本 |
| 订货号 | 1715970000 | 附件, 导轨支架, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190353100 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | SMSE WSH U1 MT | 版本 |
| 订货号 | 1083900000 | 附件, 汇流排, 镀锌不锈钢 |
| GTIN (EAN) | 4008190065515 | |
| 数量 | 10 ST | |