SCHS3 K



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







通用订货数据

版本	设备标记号, 附件 x 10 mm, PVC, 颜色编码: 黑色, 自我粘贴的
订货号	<u>1753480000</u>
类型	SCHS3 K
GTIN (EAN)	4032248014347
数量	50 items

SCHS3 K



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
	<u> </u>		
尺寸和重量			<u> </u>
	6 mm	※	0.2362 inch
高度	1000 mm	 高度 (英寸)	39.37 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
净重	19.36 g		
温度			
工作温度范围	-2080 °C		
环保产品合规			'
RoHS 合规状态	合规,无例外		
ROHS 言规状念 REACH SVHC		· · 关注物质 (SVHC)	
通用数据			
ار الم	-m-m-n-		
粘胶剂	双面胶		
材料颜色(阻抗编码)	0		
类型	自我粘贴的		
宽度	10 mm		
阻燃等级符合 UL 94	V-0		
最大工作温度	20 °C		
最小工作温度	-20 °C		
颜色编码	黑色		
卤素	不		
基础材料	PVC		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCa	rd
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Accesso	ories	
工作温度范围	-2080 °C		
应用/制造商	自粘贴式 ———		
设备标记号			
卤素	不		
分类			
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	27-40-06-29		27-40-06-29
	27-40-06-29	ECLASS 10.0	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-04 27-28-11-04
	27-28-11-04	LULASS 14.0	Z1-Z0-11-U4
ECLASS 15.0	27-20-11-04		

目录日期/图纸 2

数据信息页

SCHS3 K

图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SCHS3 K



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE	版本
订货号	<u>1736181687</u>	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 黄色, 插拔式
GTIN (EAN)	4032248208265	
数量	200 ST	
类型	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU	版本
订货号	<u>1736181696</u>	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 青绿色, 插拔式
GTIN (EAN)	4008190985967	
数量	200 ST	
类型	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	版本
订货号	<u>1736181044</u>	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 ST	

定制印刷



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 7/20 SIRIUS MC SDR	版本
订货号	<u>1766650000</u>	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 根据客户需求, 插拔式
GTIN (EAN)	4032248065547	
数量	40 ST	