

SCHS3 K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**通用订货数据**

版本	设备标记号, 附件 x 10 mm, PVC, 颜色编码: 黑色, 自我粘贴的
订货号	1753480000
类型	SCHS3 K
GTIN (EAN)	4032248014347
数量	50 items

SCHS3 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	1000 mm	高度 (英寸)	39.37 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
净重	19.36 g		

温度

工作温度范围	-20...80 °C
--------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	双面胶	
材料颜色 (阻抗编码)	0	
类型	自我粘贴的	
宽度	10 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	
最大工作温度	80 °C	
最小工作温度	-20 °C	
颜色编码	黑色	
卤素	不	
基础材料	PVC	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Accessories	
工作温度范围	-20...80 °C	
应用/制造商	自粘贴式	

设备标记号

卤素	不
----	---

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

SCHS3 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸


www.weidmueller.com



SCHS3 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**空白**

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。
 适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。


优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE	版本
订货号	1736181687	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 黄色, 插拔式
GTIN (EAN)	4032248208265	
数量	200 ST	
类型	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU	版本
订货号	1736181696	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 青绿色, 插拔式
GTIN (EAN)	4008190985967	
数量	200 ST	
类型	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	版本
订货号	1736181044	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 ST	

定制印刷

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。
 适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 7/20 SIRIUS MC SDR	版本
订货号	1766650000	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 根据客户需求, 插拔式
GTIN (EAN)	4032248065547	
数量	40 ST	