

ZQV 1.5N/R3.5/10 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	附件, 横联, 17.5 A
订货号	1754290000
类型	ZQV 1.5N/R3.5/10 GE
GTIN (EAN)	4032248027415
数量	20 items

ZQV 1.5N/R3.5/10 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	12.15 mm	深度 (英寸)	0.4783 inch
高度	34.1 mm	高度 (英寸)	1.3425 inch
宽度	2.4 mm	宽度 (英寸)	0.0945 inch
净重	1.72 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型 已插入的 防爆版 是

大小

间距 P (单位 : mm) 3.50 mm

材料参数

基础材料 Wemid 颜色编码 黄色
阻燃等级符合 UL 94 V-0

系统特征值

类型 用于端子

通用的

回路数 10

额定数据

额定电压 400 V 额定电流 17.5 A

重要注意事项

产品信息 由于稳定性和温度原因, 只能断开 60% 的接触元件 使用交叉连接器将额定电压降低到 400 V 如果使用带有空白切边的切割交叉连接, 则电压降至 25 V

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		