

HDC-CR6-2B GR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



用户可以使用聚碳酸酯和铸锌 CR6 稳固型模块框架。  
 框架的结构确保可以安装 2 个独立模块或对应的双模  
 块。CR16 框架与尺寸 3 的外壳相匹配。

通用订货数据

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 版本         | 重载接插件, HDC - 插芯, ConCept 框架 |
| 订货号        | <a href="#">1758450000</a>  |
| 类型         | HDC-CR6-2B GR               |
| GTIN (EAN) | 4032248019670               |
| 数量         | 5 items                     |

## HDC-CR6-2B GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 51 mm   | 深度 (英寸) | 2.0079 inch |
| 高度 | 35 mm   | 高度 (英寸) | 1.378 inch  |
| 宽度 | 34 mm   | 宽度 (英寸) | 1.3386 inch |
| 净重 | 27.94 g |         |             |

## 温度

温度限值

-40 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                                        |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP       | 2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310           |

## ConCept 气体力学模块

|              |     |      |    |
|--------------|-----|------|----|
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 颜色编码 | 米色 |
|--------------|-----|------|----|

## 通用参数

|                     |            |      |       |
|---------------------|------------|------|-------|
| 回路数                 | 1          | 安装尺寸 | 3     |
| 阻燃等级符合 UL 94        | V-0        | 颜色编码 | 米色    |
| 型号                  | 插座         | 基础材料 | 聚碳酸酯  |
| 系列                  | ConCept 框架 | 不含卤素 | false |
| 低烟符合 DIN EN 45545-2 | 是          | BG   | 3     |

## 尺寸

|      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|
| 宽度   | 34 mm | 底座总长 | 51 mm |
| 插座高度 | 35 mm |      |       |

## 接头数据 PE

|            |        |            |        |
|------------|--------|------------|--------|
| PE 连接类型    | 螺钉联接   | 最大PE连接拧紧力矩 | 1.5 Nm |
| 最小PE连接拧紧力矩 | 1.2 Nm |            |        |

## 型号

|              |        |      |   |
|--------------|--------|------|---|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 14 | 安装尺寸 | 3 |
| 基础材料         | 聚碳酸酯   | BG   | 3 |

## 分类

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC002312 | ETIM 9.0    | EC002312    |
| ETIM 10.0 | EC002312 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |

ECLASS 15.0

27-44-02-92

## HDC-CR6-2B GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 模块拆卸工具



魏德米勒提供大量压接钳、退针工具和光缆工具。

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | HDC-DW-MOD                 | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">1688200000</a> | 其它工具, 退针工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190857189              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## 开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | SDIS 0.6X3.5X100           | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9008390000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |
| 类型         | SDS 0.6X3.5X100            | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9008330000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |
| 类型         | SDIS 0.8X4.0X100           | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9008400000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056361              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |
| 类型         | SDS 0.8X4.0X100            | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9008340000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056293              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |


## HDC-CR6-2B GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 十字螺丝刀, Pozidriv型



VDE 绝缘十字螺丝刀, Pozidriv, SDIK PZDIN 7438, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 高质软手柄

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | SDIK PZ1                   | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9008900000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248266685              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |

## 十字螺丝刀, Pozidriv型



十字螺丝刀, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 铬顶尖, 高质软手柄

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | SDK PZ1                    | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9008530000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056521              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |