


**HDC-CR24-7B-2 GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**ConCept 模块化框架可容纳**

ConCept 模块。该框架适用于尺寸 3、4、6 和 9 的外壳。  
该框架可容纳 2 到 7 个模块，允许用户自行装配其接插件。

标准规格为聚碳酸酯或镀锌制成的一体式模块框架。  
只有尺寸及材料相同的框架可以互相兼容。

**通用订货数据**

版本	重载接插件, HDC - 插芯, ConCept 框架
订货号	<a href="#">1758550000</a>
类型	HDC-CR24-7B-2 GR
GTIN (EAN)	4032248019779
数量	5 items

## HDC-CR24-7B-2 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

深	111 mm	深度 (英寸)	4.3701 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	34 mm	宽度 (英寸)	1.3386 inch
净重	39.95 g		

## 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310

## ConCept 气体力学模块

阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	米色
--------------	-----	------	----

## 通用参数

回路数	1	安装尺寸	12
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	米色
型号	插座	基础材料	聚碳酸酯
系列	ConCept 框架	不含卤素	false
低烟符合 DIN EN 45545-2	是	BG	12

## 尺寸

宽度	34 mm	底座总长	111 mm
插座高度	35 mm		

## 接头数据 PE

PE 连接类型	螺钉联接	最大PE连接拧紧力矩	1.5 Nm
最小PE连接拧紧力矩	1.2 Nm		

## 型号

导线最大压接面积 AWG	AWG 14	安装尺寸	12
基础材料	聚碳酸酯	BG	12

## 分类

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92

**HDC-CR24-7B-2 GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

ECLASS 15.0

27-44-02-92

## HDC-CR24-7B-2 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 模块拆卸工具




魏德米勒提供大量压接钳、退针工具和光缆工具。

## 通用订货数据

类型	HDC-DW-MOD	版本
订货号	<a href="#">1688200000</a>	其它工具, 退针工具
GTIN (EAN)	4008190857189	
数量	1 ST	

## 开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

类型	SDIS 0.6X3.5X100	版本
订货号	<a href="#">9008390000</a>	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056354	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.6X3.5X100	版本
订货号	<a href="#">9008330000</a>	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	
类型	SDIS 0.8X4.0X100	版本
订货号	<a href="#">9008400000</a>	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056361	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.8X4.0X100	版本
订货号	<a href="#">9008340000</a>	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056293	
数量	1 ST	

## HDC-CR24-7B-2 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 十字螺丝刀, Pozidrive型



VDE 绝缘十字螺丝刀, Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 高质软手柄

## 通用订货数据

类型	SDIK PZ1	版本
订货号	<a href="#">9008900000</a>	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248266685	
数量	1 ST	

## 十字螺丝刀, Pozidriv型



十字螺丝刀, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 铬顶尖, 高质软手柄

## 通用订货数据

类型	SDK PZ1	版本
订货号	<a href="#">9008530000</a>	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056521	
数量	1 ST	