

产品图片



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	附件, 固定组件, 钢
订货号	1760720000
类型	BS 35/WSH 2
GTIN (EAN)	4008 1900687 14
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	37 mm	深度 (英寸)	1.4567 inch
高度	52 mm	高度 (英寸)	2.0472 inch
宽度	13 mm	宽度 (英寸)	0.5118 inch
直径	3 mm	净重	27.1 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	锁定	可拧紧

大小

直径	3 mm	静差 TS 35	26 mm
----	------	----------	-------

材料参数

基础材料	钢	颜色编码	灰色
------	---	------	----

系统特征值

类型	安装脚	安装导轨已装备	TS 35
----	-----	---------	-------

通用的

安装指导	直接安装	安装导轨已装备	TS 35
------	------	---------	-------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		