

## CLI T 02-15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插图类似

CLI T 标记套是适合横截面积达 75 mm<sup>2</sup>的导线和电缆的高质量透明标记套。CLI T 标记套有四种长度可供选择，可以实现长字符串的标记。透明标记套为插入式标记号提供最佳保护。MultiCard 和 MultiMark 产品组合适用的 TM-I 标识牌作为内置元件标签。

- 每个标记套的横截面积更大。
- 特殊的弹性外形设计，用途广泛
- 可在联接导线前后将 TM-I 标记号轻松插入标记套
- 提供五种长度
- 不适合与 P-Ink 或 STI 笔标记

## 通用订货数据

版本	CableLine, 套筒 x 5 mm, PVC, 颜色编码: 透明, 导线外径: 1.3 - 3 mm
订货号	<a href="#">1764070000</a>
类型	CLI T 02-15
GTIN (EAN)	4032248052455
数量	200 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
净重	0.18 g		

## 温度

工作温度范围	-30...80 °C
--------	-------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

打印类型	空白	宽度	5 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	80 °C
最小工作温度	-30 °C	颜色编码	透明
卤素	是	基础材料	PVC
推荐使用的工业	交通, 机械制造	工作温度范围	-30...80 °C

## 导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	0.22 mm <sup>2</sup>	最大电缆外径	3 mm
最小电缆外径	1.3 mm	导线外径	1.3 - 3 mm
导线压接面积	0.22 - 1.5 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		