CLIT 2-15



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







插图类似

CLI T 标记套是适合横截面积达 75 mm²的导线和电缆的高质量透明标记套。CLI T 标记套有四种长度可供选择,可以实现长字符串的标记。透明标记套为插入式标记号提供最佳保护。MultiCard 和 MultiMark 产品组合适用的 TM-I 标识牌作为内置元件标签。

- 每个标记套的横截面积更大。
- 特殊的弹性外形设计,用途广泛
- 可在联接导线前后将 TM-I 标记号轻松插入标记套
- 提供五种长度
- 不适合与 P-Ink 或 STI 笔标记

通用订货数据

版本	CableLine, 套筒 x 5 mm, PVC, 颜色编码: 透明, 导线外径: 4 - 10 mm
订货号	<u>1764240000</u>
类型	CLI T 2-15
GTIN (EAN)	4032248053308
数量	100 items

CLI T 2-15



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
POLIO			
ROHS	<u>一致</u> ————		
尺寸和重量			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13 mm		0.5118 inch
<u>//-</u> 高度	15 mm	 高度 (英寸)	0.5906 inch
_{司及} 宽度	5 mm	<u> </u>	0.1968 inch
_{処及} 净重	0.51 g		0. 1000 man
	0.0 T g		
温度			
工作温度范围	-3080 °C		
环保产品合规			
	ᄼᄳᅟᅮᄱᆈ		
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用数据			
打印类型	空白	宽度	5 mm
1155天主 阻燃等级符合 UL 94	V-0		80 °C
虽然守级的自 OE 3年 最小工作温度	-30 °C		
数小工 IF ///// // // // / / / / / / / / / / /	 是		PVC
^{四系} 性荐使用的工业			-3080 °C
是伊及/1141工业	人起,小时就时足 ———————————————————————————————————	工作温及范围	
导线和电缆标记号			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	是	最大压接面积	35 mm²
35	4 mm²		10 mm
最小电缆外径	4 mm	以八电观기性 	4 - 10 mm
段 <u>尔电级为位</u>	4 - 35 mm ²		4-1011111
 分类			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		