


LM WO 25.4/57 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

自粘聚酯标签，适用于 A4 办公室激光打印机。

通用订货数据

版本	LaserMark, 导线及电缆标记号, 5.9 - 12.3 mm, 25.4 x 57 mm, 白色
订货号	1768380000
类型	LM WO 25.4/57 WS
GTIN (EAN)	4032248110025
数量	10 items

LM WO 25.4/57 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	0.03 mm	深度 (英寸)	0.001 inch
高度	25.4 mm	高度 (英寸)	1 inch
宽度	57 mm	宽度 (英寸)	2.2441 inch
净重	10 g		

温度

工作温度范围 -40...150 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	丙烯酸酯		
材料颜色 (阻抗编码)	9		
每个弧形的数量	35		
打印类型	空白		
类型	自我粘贴的		
宽度	57 mm		
阻燃等级符合 UL 94	V-0		
最大工作温度	150 °C		
最小工作温度	-40 °C		
颜色编码	白色		
卤素	不		
基础材料	聚酯纤维胶片		
打印标志	无		
每个包装单元的标记号数量	350		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	标签页	
	每个包装单元的组合数量	10	
	每种组合对应的标识牌数	35	
标记区域大小	25.4 x 18 mm		
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 35 Conductor and cable markers		
工作温度范围	-40...150 °C		

导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	120 mm ²
最小压接面积	25 mm ²	最大电缆外径	12.3 mm
最小电缆外径	5.9 mm	文字区域宽度	25.4 mm
文字区域高度	18.5 mm	导线外径	5.9 - 12.3 mm
导线压接面积	25 - 120 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

