
LM WO 25.4/95 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







插图类似

自粘聚酯标签,适用于 A4 办公室激光打印机。

通用订货数据

版本	LaserMark, 导线及电缆标记号, 8 - 22 mm, 25.4 x 95 mm, 白色
订货号	<u>1768400000</u>
类型	LM WO 25.4/95 WS
GTIN (EAN)	4032248110049
数量	10 items

LM WO 25.4/95 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

DOLLC	Σ⊢			
ROHS	<u>一致</u> ———			
尺寸和重量				
		Venezio (+tl.)		
深	0.03 mm	深度 (英寸)	0.001 inch	
高度	25.4 mm	高度 (英寸)	1 inch	
宽度 2.5	95 mm	宽度 (英寸)	3.7401 inch	
●重	10.1 g			
温度				
	-40150 °C			
不保产品合规			·	
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用数据				
站胶剂	丙烯酸酯			
材料颜色 (阻抗编码)	9			
至个弧形的数量	21			
印类型	空白			
型	自我粘贴的			
度	95 mm			
l燃等级符合 UL 94	V-0			
大工作温度	150 °C			
小工作温度	-40 °C			
〔色编码	白色			
素	不			
基础材料	聚酯纤维胶片			
J印标志	无			
至个包装单元的标记号数量	210			
每个包装单元的标记号数量	供电形式	标签页		
	每个包装单元的组合数量 10			
	每种组合对应的标识牌数 21			
记区域大小	25.4 x 25 mm			
至 种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 21 Conductor and cable markers			
作温度范围	-40150 °C			
学线和电缆标记号				
表表	不	最大压接面积	6 mm²	
卤素 最小压接面积	<u>小</u> 2.5 mm²			
5小压接面积 3小电缆外径		 文字区域宽度	22 mm 25.4 mm	
₹小电缆外位 ₹字区域高度	8 mm 25 mm		25.4 mm 8 - 22 mm	
(子区域向度	2.5 - 6 mm ²		0 - 22 111111	
^{子线压接回积} }类	2.9 - 0 IIIII1 ²			
J.X.				
TIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
TIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
.11101 10.0	<u> </u>		<u> </u>	

目录日期/图纸 2

数据信息页

LM WO 25.4/95 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

数据信息页

LM WO 25.4/95 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



