

## LM WO 37/25 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



插图类似

自粘聚酯标签，适用于 A4 办公室激光打印机。

### 通用订货数据

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | LaserMark, 导线及电缆标记号, 3.4 - 4.8 mm, 37 x 25 mm, 黄色 |
| 订货号        | <a href="#">1768430000</a>                        |
| 类型         | LM WO 37/25 GE                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248110070                                     |
| 数量         | 10 items  |

## LM WO 37/25 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 0.03 mm | 深度 (英寸) | 0.001 inch  |
| 高度 | 37 mm   | 高度 (英寸) | 1.4567 inch |
| 宽度 | 25 mm   | 宽度 (英寸) | 0.9842 inch |
| 净重 | 8.98 g  |         |             |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 工作温度范围 | -40...150 °C |
|--------|--------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据

|              |   |      |     |             |    |             |    |
|--------------|---|------|-----|-------------|----|-------------|----|
| 粘胶剂          | 丙烯酸酯  |      |     |             |    |             |    |
| 材料颜色 (阻抗编码)  | 4   |      |     |             |    |             |    |
| 每个弧形的数量      | 55  |      |     |             |    |             |    |
| 打印类型         | 空白  |      |     |             |    |             |    |
| 类型           | 自我粘贴的   |      |     |             |    |             |    |
| 宽度           | 25 mm   |      |     |             |    |             |    |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0   |      |     |             |    |             |    |
| 最大工作温度       | 150 °C  |      |     |             |    |             |    |
| 最小工作温度       | -40 °C  |      |     |             |    |             |    |
| 颜色编码         | 黄色  |      |     |             |    |             |    |
| 卤素           | 不   |      |     |             |    |             |    |
| 基础材料         | 聚酯纤维胶片  |      |     |             |    |             |    |
| 打印标志         | 无   |      |     |             |    |             |    |
| 每个包装单元的标记号数量 | 550   |      |     |             |    |             |    |
| 每个包装单元的标记号数量 | <table border="1"> <tr> <td>供电形式</td> <td>标签页</td> </tr> <tr> <td>每个包装单元的组合数量</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>每种组合对应的标识牌数</td> <td>55</td> </tr> </table> | 供电形式 | 标签页 | 每个包装单元的组合数量 | 10 | 每种组合对应的标识牌数 | 55 |
| 供电形式         | 标签页   |      |     |             |    |             |    |
| 每个包装单元的组合数量  | 10  |      |     |             |    |             |    |
| 每种组合对应的标识牌数  | 55  |      |     |             |    |             |    |
| 标记区域大小       | 37 x 8 mm   |      |     |             |    |             |    |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 Label sheet = 55 Conductor and cable markers  |      |     |             |    |             |    |
| 工作温度范围       | -40...150 °C  |      |     |             |    |             |    |

## 导线和电缆标记号

|        |                         |        |                   |
|--------|-------------------------|--------|-------------------|
| 卤素     | 不                       | 最大压接面积 | 6 mm <sup>2</sup> |
| 最小压接面积 | 2.5 mm <sup>2</sup>     | 最大电缆外径 | 4.8 mm            |
| 最小电缆外径 | 3.4 mm                  | 文字区域宽度 | 35.5 mm           |
| 文字区域高度 | 8 mm                    | 导线外径   | 3.4 - 4.8 mm      |
| 导线压接面积 | 2.5 - 6 mm <sup>2</sup> |        |                   |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**LM WO 37/25 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

