SSP ZTL6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片





电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术, 让您通过安全精密的方式,为电流、电压和功率 创建所有 的重要转换电路。

通用订货数据

版本	Z系列, 锁定装置	
订货号	<u>1771860000</u>	
类型	SSP ZTL6	
GTIN (EAN)	4032248126668	
数量	100 items	

SSP ZTL6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
POLIC	Σh			
ROHS	<u>一</u> 致			
尺寸和重量				
深	11.45 mm	※	0.4508 inch	
<u>^</u>	12.8 mm	 高度 (英寸)	0.5039 inch	
司及	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch	
^{元反} 争重	0.29 g	<u> </u>	0.2002 111011	
温度				
- A430		and the second		
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
最小持续工作温度	-50	最大持续工作温度	120	
环保产品合规				
RoHS 合规状态	会规,无例外			
REACH SVHC				
其它技术参数	, =			
共占汉个学权			<u> </u>	
固定类型	已插入的	安装指导	直接安装	
防爆版	不			
大小				
间距 P(单位:mm)	8.00 mm			
材料参数				
Ħ Ziii ╊╇¥Y	\M/amaid	新 名 炉 珂	松久	
基础材料	Wemid V-0	颜色编码	橙色	
系统特征值 系统特征值	V-0			
水乳付加阻				
	用于端子			
通用的				
安装指导	直接安装			
分类 				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

目录日期/图纸 2