

**VG M16 - MS 68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**与插图相似**

魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

**通用订货数据**

版本	VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	<a href="#">1772210000</a>
类型	VG M16 - MS 68
GTIN (EAN)	4032248129867
数量	50 items

**VG M16 - MS 68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

**尺寸和重量**

高度	23 mm	高度 (英寸)	0.9055 inch
长度	30 mm	长度 (英寸)	1.1811 inch
净重	19.72 g		

**温度**

工作温度 -40 °C...100 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

**电缆接头认证号**

电缆接头 (GERMLLOYD) 认证号	E-14047	电缆接头 (UL) 认证号	E-199260
电缆接头 (cULus) 认证号	E-199260	DEF   验收条件	DNV, UL, cULus

**通用参数**

最大电缆外径	8 mm	最小电缆外径	4 mm
O 型圈	NBR	带 GWDR 的承托类型	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K
拧紧力矩	4 Nm	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm
卤素	是	AF 尺寸 1	17 mm
AF 尺寸 2	18 mm	AF 尺寸	17 mm
防护等级	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K	电缆接头	公制的, M 16
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	密封件	CR
密封	NBR	螺纹 (外部)	M 16
螺纹长度	7 mm	螺帽最大扭矩	7.00 Nm
防护等级 (UL)	Type 4X	支撑螺丝最大扭力	4.50 Nm
支撑螺丝最小扭力	3.50 Nm	螺帽最小扭矩	6.00 Nm
压接插芯	聚酰胺		

**分类**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VG M16 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

类型	SKMU M16 MS	版本
订货号	<a href="#">1736990000</a>	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 16, 2.8 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4008190956462	
数量	100 ST	

## 黄铜锁紧螺母，自然表面处理



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

类型	SKMU M16 MS SC	版本
订货号	<a href="#">0930640001</a>	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 16, 4 mm, 黄铜材质
GTIN (EAN)	4032248976065	
数量	50 ST	

## 堵头



用于密封剩余的螺纹孔，以维持 IP 防护等级

## 通用订货数据

类型	GWDR M16-NP	版本
订货号	<a href="#">1736230000</a>	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 16, 氯丁橡胶
GTIN (EAN)	4008190956028	
数量	50 ST	

**VG M16 - MS 68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO**

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

类型	GWDR M16-PO	版本
订货号	<a href="#">1777930000</a>	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 16, 聚乙烯胶
GTIN (EAN)	4032248158195	
数量	50 ST	

**硫化纤维垫圈 - KSWF**

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

类型	KSWF M16	版本
订货号	<a href="#">1076680000</a>	KSWF (扁平垫圈 - 硫化纤维), 密封圈, M 16, 纤维板
GTIN (EAN)	4032248838615	
数量	25 ST	

**尼龙扁平垫圈 - KSWN**

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

类型	KSWN M16	版本
订货号	<a href="#">1076630000</a>	KSWN (扁平垫圈 - 尼龙), 密封圈, M 16, 尼龙 6
GTIN (EAN)	4032248838677	
数量	25 ST	