

VG M20-1/K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
 黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
 不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6 |
| 订货号 | 1772300000 |
| 类型 | VG M20-1/K68 |
| GTIN (EAN) | 4032248129966 |
| 数量 | 50 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 高度 | 29.5 mm | 高度 (英寸) | 1.1614 inch |
| 长度 | 39.5 mm | 长度 (英寸) | 1.5551 inch |
| 净重 | 11 g | | |

温度

工作温度 -40 °C...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆接头认证号

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 电缆接头 (UL) 认证号 | E-199260 - BM 12 | 电缆接头 (cULus) 认证号 | E-199260 - BM 12 |
| DEF 验收条件 | DNV, UL, cULus | | |

通用参数

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--|
| 最大电缆外径 | 12 mm | 最小电缆外径 | 6 mm |
| 带 GWDR 的承托类型 | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟) | 拧紧力矩 | 3.5 Nm |
| 硅胶 | 无 | 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
| 最大工作温度 | 100 °C | 最小工作温度 | -40 °C |
| 螺距 | 1.5 mm | 卤素 | 是 |
| 标准 | EN/IEC 62444 | AF 尺寸 1 | 24 mm |
| AF 尺寸 | 24 mm | 防护等级 | IP67, IP68 - 5 bar (30分钟) |
| 电缆接头 | 公制的 | 基础材料 | 聚酰胺 6 |
| 密封件 | CR | 螺纹 (外部) | M 20 |
| 螺纹长度 | 10 mm | 螺帽最大扭矩 | 4.50 Nm |
| 锁紧螺母最小扭力 | 3.00 Nm | 提示: 保护类型 | 仅当针对螺纹连接使用密封圈时才能用于 IP66 应用。在不使用螺纹连接密封圈时, 只能用于 IP54 应用。 |
| 防护等级 (UL) | Type 4X | 支撑螺丝最大扭矩 | 4.00 Nm |
| 支撑螺丝最小扭力 | 3.00 Nm | 螺帽最小扭力 | 3.50 Nm |
| 锁紧螺母最大扭矩 | 4.00 Nm | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VG M20-1/K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

塑料锁紧螺母，灰色



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | SKMU M20 - K GR | 版本 | |
| 订货号 | 1772460000 | SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 20, 6 mm, 聚酰胺 6 (PA6 - | |
| GTIN (EAN) | 4032248130207 | GF30) | |
| 数量 | 100 ST | | |

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | GWDR M20-NP | 版本 | |
| 订货号 | 1736240000 | GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 20, 氯丁橡胶 | |
| GTIN (EAN) | 4008190956035 | | |
| 数量 | 50 ST | | |

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 类型 | GWDR M20-PO | 版本 | |
| 订货号 | 1777940000 | GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 20, 聚乙烯胶 | |
| GTIN (EAN) | 4032248158201 | | |
| 数量 | 100 ST | | |