

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。  
 黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。  
 不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

版本	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
订货号	<a href="#">1772330000</a>
类型	VG M40 - K 68
GTIN (EAN)	4032248129997
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

高度	51.5 mm	高度 (英寸)	2.0276 inch
长度	69.5 mm	长度 (英寸)	2.7362 inch
净重	76 g		

## 温度

工作温度 -40 °C...100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 电缆接头认证号

电缆接头 (UL) 认证号	E-199260 - BM 18	电缆接头 (cULus) 认证号	E-199260 - BM 18
DEF   验收条件	DNV, UL, cULus		

## 通用参数

最大电缆外径	32 mm	最小电缆外径	22 mm
带 GWDR 的承托类型	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)	拧紧力矩	5 Nm
硅胶	无	阻燃等级符合 UL 94	V-2
最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C
螺距	1.5 mm	卤素	是
标准	EN/IEC 62444	AF 尺寸 1	53 mm
AF 尺寸	53 mm	防护等级	IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)
电缆接头	公制的	基础材料	聚酰胺 6
密封件	CR	螺纹 (外部)	M 40
螺纹长度	18 mm	螺帽最大扭矩	20.50 Nm
锁紧螺母最小扭力	4.50 Nm	防护等级 (UL)	Type 4X
支撑螺丝最大扭矩	5.50 Nm	支撑螺丝最小扭力	4.50 Nm
螺帽最小扭力	19.50 Nm	锁紧螺母最大扭矩	5.50 Nm

## 分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M40 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

塑料锁紧螺母，灰色



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M40 - K GR	版本	
订货号	<a href="#">1772490000</a>	SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 40, 7 mm, 聚酰胺 6 (PA6 -	
GTIN (EAN)	4032248130238	GF30)	
数量	50 ST		

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M40-NP	版本	
订货号	<a href="#">1736270000</a>	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 40, 氯丁橡胶	
GTIN (EAN)	4008190956066		
数量	20 ST		

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M40-PO	版本	
订货号	<a href="#">1777970000</a>	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 40, 聚乙烯胶	
GTIN (EAN)	4032248158232		
数量	50 ST		