

## SKMU M12 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

版本	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 12, 2.8 mm, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	<a href="#">1772360000</a>
类型	SKMU M12 MS
GTIN (EAN)	4032248130108
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	2.8 mm	高度 (英寸)	0.1102 inch
净重	1.1 g		

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

通用参数

外径	16.17 mm	螺距	1.5 mm
卤素	不	AF 尺寸 1	15 mm
强度	2.80 mm	电缆接头	M 12
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	螺纹 (外部)	M 12
螺纹 (内部)	M 12 x 1.5	螺纹长度	2.8 mm

分类

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		