#### **SKMU M12 MS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似







除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

版本	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 12, 2.8 mm, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	<u>1772360000</u>
类型	SKMU M12 MS
GTIN (EAN)	4032248130108
数量	100 items

### **SKMU M12 MS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

<del></del> ш.				
<b>审批</b>				
ROHS	一致			
マナ和重量			<u> </u>	
	2.8 mm	高度 (英寸)	0.1102 inch	
重	1.1 g		51116261	
<b>温度</b>				
<b>工作温度</b>				
不保产品合规	,			
RoHS 合规状态	一大大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的			
loHS 豁免(如适用/已知)	6c			
EACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c			
通用参数				
· 外径	16.17 mm	螺距	1.5 mm	
· Landania	不	 AF 尺寸 1	15 mm	
3 <u>年</u> 民度	2.80 mm		M 12	
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	螺纹(外部)	M 12	
累纹 (内部)	M 12 x 1.5	螺纹长度	2.8 mm	
分类				
ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940	
TIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940	
TIM 10.0			27-14-44-24	
THIVE TO O	FC000940	FCLASS 9.0		
	EC000940 27-14-44-24	ECLASS 9.0 FCLASS 10.0		
CLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24	