### **SKMU M32 - K GR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

版本	SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 32, 7 mm, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
订货号	<u>1772480000</u>
类型	SKMU M32 - K GR
GTIN (EAN)	4032248130221
数量	100 items

### **SKMU M32 - K GR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
MAMID 认证	$C \in$		
	6		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
	7 mm	高度 (英寸)	0.2756 inch
争重	5.9 g		
温度			
工作温度	-40 °C100 °C		
环保产品合规			<u>'</u>
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用参数			
<b>-</b> + □→	T	N /7	47.00
建胶	无 HB	外径 最大工作温度	47.36 mm 100 °C
虽然等级符合 OL 94 最小工作温度	-40 °С	_ <u></u>	1.5 mm
図式 図素		 AF 尺寸 1	41 mm
<u> </u>	7.00 mm	电缆接头	M 32
30 <u>0</u> 基础材料	聚酰胺 6 (PA6 - GF30)		M 32
累纹 (内部)	M 32	螺纹长度	7 mm
分类			
TIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
TIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
TIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
CLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
CLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-07
ECLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

## 数据信息页

### **SKMU M32 - K GR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

