

SKMU M63 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 63, 8 mm, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
订货号	1772510000
类型	SKMU M63 - K GR
GTIN (EAN)	4032248130252
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	8 mm	高度 (英寸)	0.315 inch
净重	4.1 g		

温度

工作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

硅胶	无	外径	116.55 mm
阻燃等级符合 UL 94	HB	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm
卤素	不	AF 尺寸 1	75 mm
强度	8.00 mm	电缆接头	M 63
基础材料	聚酰胺 6 (PA6 - GF30)	螺纹 (外部)	M 63
螺纹 (内部)	M 63	螺纹长度	8 mm

分类

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

SKMU M63 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

