数据信息页

RF 180 GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装,也支持墙壁安装,可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡(Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割,因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件,可以使用额外的锁脚来提升稳定性,从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

通用订货数据

版本	固定夹脚, RS 80, RS 90, RS 100 卵石灰, 用于 RS80/90/100 的固定夹脚, 宽度: 17.5 mm	
订货号	<u>1773400000</u>	
类型	RF 180 GR	
GTIN (EAN)	4032248140602	
数量	20 items	

RF 180 GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
KUHS				
尺寸和重量				
_				
深	26.6 mm	深度 (英寸)	1.0472 inch	
高度	79.2 mm	高度 (英寸)	3.1181 inch	
宽度	17.5 mm	宽度 (英寸)	0.689 inch	
争重	6.15 g			
温度				
工作温度范围	-50100 ℃			
环保产品合规				
a A laib-	A.ID. — 5111			
RoHS 合规状态	合规,无例外	The state of the state of		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
材料数据				
阻燃等级符合 UL 94	V-2	坐上。 绝缘材料	PA 66	
西			PA 66	
衣画处理		基础的科	FA 00	
常规数据				
+T & /++=	40 TH.	73 13 FF / 7		
颜色编码	<u> </u>	防护等级	IP20, IP00	
安装导轨已装备	TS 32, TS 35	比色表 (相似)	RAL 7032	
密封选项	无			
分类				
ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779	
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779	
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92	
ECLASS 13.0	27-19-06-05	ECLASS 14.0	27-19-06-05	
	27-19-06-05			