

## THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插图类似

THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

## 通用订货数据

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| 版本         | THM, 导线及电缆标记号, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, 黄色 |
| 订货号        | <a href="#">1774410000</a>                     |
| 类型         | THM WO 33.5/93.1 GE                            |
| GTIN (EAN) | 4032248148592                                  |
| 数量         | 1 items                                        |

## THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 0.03 mm  | 深度 (英寸) | 0.001 inch  |
| 高度 | 33.5 mm  | 高度 (英寸) | 1.3189 inch |
| 宽度 | 93.1 mm  | 宽度 (英寸) | 3.6653 inch |
| 净重 | 247.28 g |         |             |

## 温度

工作温度范围 -40...150 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据


|              |                                            |      |
|--------------|--------------------------------------------|------|
| 粘胶剂          | 聚丙烯酸酯粘合剂                                   |      |
| 材料颜色（阻抗编码）   | 4                                          |      |
| 打印类型         | 空白                                         |      |
| 类型           | 自我粘贴的                                      |      |
| 宽度           | 93.1 mm                                    |      |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0                                        |      |
| 最大工作温度       | 150 °C                                     |      |
| 最小工作温度       | -40 °C                                     |      |
| 颜色编码         | 黄色                                         |      |
| 卤素           | 不                                          |      |
| 基础材料         | 聚酯纤维胶片                                     |      |
| 打印标志         | 无                                          |      |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式                                       | 卷装标签 |
| 标记区域大小       | 33.5 x 25 mm                               |      |
| 适用的打印机       |                                            |      |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 Label reel = Conductor and cable markers |      |
| 工作温度范围       | -40... 150 °C                              |      |
| 每卷数量         | 500                                        |      |

## 导线和电缆标记号

|        |                            |        |                     |
|--------|----------------------------|--------|---------------------|
| 卤素     | 不                          | 最大压接面积 | 400 mm <sup>2</sup> |
| 最小压接面积 | 0.75 mm <sup>2</sup>       | 最大电缆外径 | 21.7 mm             |
| 最小电缆外径 | 8 mm                       | 文字区域宽度 | 33.5 mm             |
| 文字区域高度 | 25 mm                      | 导线外径   | 8 - 21.7 mm         |
| 导线压接面积 | 0.75 - 400 mm <sup>2</sup> |        |                     |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



THM WO 33.5/93.1 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 类型         | RIBBON MM 110/360 SW       | 版本         |  |
| 订货号        | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |            |  |
| 数量         | 1 ST                       |            |  |