

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	VPK (塑料堵头), 插头, 封闭式, M 25, 10 mm, IP65, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
订货号	1776900000
类型	VP M25 K54
GTIN (EAN)	4032248156344
数量	100 items

VP M25 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	5 mm	高度 (英寸)	0.1968 inch
长度	7 mm	长度 (英寸)	0.2756 inch
直径	25 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	9 mm	净重	4.2 g

温度

工作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

头部直径	30.00 mm	带 GWDR 的承托类型	IP65
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm
卤素	不	防护等级	IP54
电缆接头	公制的	基础材料	聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
密封圈直径	25.00 mm	螺纹 (外部)	M 25
螺纹长度	10 mm		

分类

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP M25 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



VP M25 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

塑料锁紧螺母，灰色



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M25 - K GR	版本
订货号	1772470000	SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 25, 6 mm, 聚酰胺 6 (PA6 -
GTIN (EAN)	4032248130214	GF30)
数量	100 ST	

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M25-NP	版本
订货号	1736250000	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 25, 氯丁橡胶
GTIN (EAN)	4008190956042	
数量	100 ST	

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M25-PO	版本
订货号	1777950000	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 25, 聚乙烯膜
GTIN (EAN)	4032248158218	
数量	50 ST	