

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 版本 | VPK (塑料堵头), 插头, 封闭式, M 16, 7 mm, IP65, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) |
| 订货号 | 1776920000 |
| 类型 | VP M16 K54 |
| GTIN (EAN) | 4032248156368 |
| 数量 | 100 items |

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|------|--------|---------|-------------|
| 高度 | 4.5 mm | 高度 (英寸) | 0.1772 inch |
| 长度 | 5.5 mm | 长度 (英寸) | 0.2165 inch |
| 直径 | 16 mm | 最小壁厚 | 0.5 mm |
| 最大壁厚 | 6 mm | 净重 | 1.6 g |

温度

| | |
|------|-----------------|
| 工作温度 | -40 °C...100 °C |
|------|-----------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|--------------|----------|--------------|--------------------|
| 头部直径 | 20.00 mm | 带 GWDR 的承托类型 | IP65 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 | 最大工作温度 | 100 °C |
| 最小工作温度 | -40 °C | 螺距 | 1.5 mm |
| 卤素 | 不 | 防护等级 | IP54 |
| 电缆接头 | 公制的 | 基础材料 | 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) |
| 密封圈直径 | 16.00 mm | 螺纹 (外部) | M 16 |
| 螺纹长度 | 7 mm | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

图纸



VP M16 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

塑料锁紧螺母，灰色



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--|
| 类型 | SKMU M16 - K GR | 版本 | |
| 订货号 | 1772450000 | SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 16, 5 mm, 聚酰胺 6 (PA6 - | |
| GTIN (EAN) | 4032248130191 | GF30) | |
| 数量 | 100 ST | | |

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|--|
| 类型 | GWDR M16-NP | 版本 | |
| 订货号 | 1736230000 | GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 16, 氯丁橡胶 | |
| GTIN (EAN) | 4008190956028 | | |
| 数量 | 50 ST | | |

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 类型 | GWDR M16-PO | 版本 | |
| 订货号 | 1777930000 | GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 16, 聚乙烯 | |
| GTIN (EAN) | 4032248158195 | | |
| 数量 | 50 ST | | |