

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 与插图相似







除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

# 通用订货数据

版本	VPK (塑料堵头), 插头, 封闭式, M 32, 11 mm, IP65, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
订货号	<u>1776940000</u>
类型	VP M32 K54
GTIN (EAN)	4032248156382
数量	50 items



# Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
20110	7.L		
ROHS	一致		
尺寸和重量	,		
高度	5 mm	 高度 (英寸)	0.1968 inch
<sup>同反</sup> 长度	7 mm	<u>同及 (央寸)</u> 长度 (英寸)	0.1968 inch
<sup>队及</sup> 直径	32 mm		0.2750 inch 0.5 mm
型性 最大壁厚	10 mm		6.4 g
取八至序	10 111111	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	0.4 g
温度			
工作温度	-40 °C100 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC		在头头物度 (CVIIC)	
通用参数		27(12)(01)(01)	
<b>四川学</b> 双			
头部直径	37.00 mm	带 GWDR 的承托类型	IP65
阻燃等级符合 UL 94	V-2	 最大工作温度	100 °C
最小工作温度 最小工作温度	-40 °C		1.5 mm
	 不	 防护等级	IP54
电缆接头	公制的	 基础材料	聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
密封圈直径	32.00 mm		M 32
螺纹长度	11 mm		
分类			
ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-44-33	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-06-05
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-14-08-05	LCLASS 14.0	27-14-00-00
LCLA33 13.U	27-14-00-00		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 塑料锁紧螺母,灰色



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

### 通用订货数据

订货号

类型 SKMU M32 - K GR

1772480000

4032248130221

GTIN (EAN) 数量 100 ST 版本

SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 32, 7 mm, 聚酰胺 6 (PA6 -

GF30)

### 氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

# 通用订货数据

类型 **GWDR M32-NP** 

订货号 1736260000

GTIN (EAN) 4008190956059

50 ST 数量

版本

GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 32, 氯丁橡胶

# 聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件, 如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

# 通用订货数据

类型 GWDR M32-PO

订货号 1777960000 GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 32, 聚乙烯胺

GTIN (EAN) 4032248158225

数量 50 ST

编制日期 05.11.2025 12:33:58 MEZ