

**SKMU EMV M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

版本	SKMU MS EMV (黄铜防松螺母 - EMC), 防松螺母, M 16, 3.6 mm, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	<a href="#">1777620000</a>
类型	SKMU EMV M16
GTIN (EAN)	4032248157891
数量	100 items

**SKMU EMV M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

高度	4.7 mm	高度 (英寸)	0.185 inch
净重	1.85 g		

**温度****工作温度****环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

**通用参数**

外径	20.79 mm	螺距	1.5 mm
卤素	不	AF 尺寸 1	19 mm
电缆接头	M 16	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
螺纹 (外部)	M 16	螺纹 (内部)	M 16
螺纹长度	3.6 mm		

**分类**

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**SKMU EMV M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

