

**SKMU EMV M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	SKMU MS EMV (黄铜防松螺母 - EMC), 防松螺母, M 32, 4.1 mm, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	<a href="#">1777650000</a>
类型	SKMU EMV M32
GTIN (EAN)	4032248157921
数量	50 items

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

高度	5.7 mm	高度 (英寸)	0.2244 inch
净重	5.38 g		

## 温度

工作温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## 通用参数

外径	41.58 mm	螺距	1.5 mm
卤素	不	AF 尺寸 1	36 mm
电缆接头	M 32	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
螺纹 (外部)	M 32	螺纹 (内部)	M 32
螺纹长度	4.1 mm		

## 分类

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**SKMU EMV M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

