

VP M12-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	VPMS (黄铜插头), 插头, 封闭式, M 12, 5 mm, 黄铜 材质, 镀镍的
订货号	1777720000
类型	VP M12-MS65
GTIN (EAN)	4032248157990
数量	100 items

VP M12-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

高度	7.5 mm	高度 (英寸)	0.2953 inch
长度	7.5 mm	长度 (英寸)	0.2953 inch
直径	14 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	4 mm	净重	3.27 g

温度

工作温度 -40 °C...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

通用参数

头部直径	14.00 mm	O型圈	NBR
硅胶	无	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm
卤素	不	防护等级	IP68 - 5 bar (30分钟)
电缆接头	公制的	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
密封圈直径	12.00 mm	密封	NBR
螺纹 (外部)	M 12	螺纹长度	5 mm

分类

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP M12-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

