

VP M12-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	VPMS (黄铜插头), 插头, 封闭式, M 12, 5 mm, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	177720000
类型	VP M12-MS65
GTIN (EAN)	4032248157990
数量	100 items

VP M12-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	7.5 mm	高度 (英寸)	0.2953 inch
长度	7.5 mm	长度 (英寸)	0.2953 inch
直径	14 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	4 mm	净重	3.27 g

温度

工作温度 -40 °C...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

通用参数

头部直径	14.00 mm	O 型圈	NBR
硅胶	无	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm
卤素	不	防护等级	IP68 - 5 bar (30分钟)
电缆接头	公制的	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
密封圈直径	12.00 mm	密封	NBR
螺纹 (外部)	M 12	螺纹长度	5 mm

分类

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

图纸

