

VP M16-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



用于密封剩余的螺纹孔，以维持 IP 防护等级

通用订货数据

版本	VPMS (黄铜插头), 插头, 封闭式, M 16, 5 mm, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1777730000
类型	VP M16-MS65
GTIN (EAN)	4032248158003
数量	100 items

VP M16-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	8 mm	高度 (英寸)	0.315 inch
长度	8 mm	长度 (英寸)	0.315 inch
直径	18 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	4 mm	净重	4.4 g

温度

工作温度 -40 °C...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

技术特性

防护等级 IP68 - 5 bar (30分钟)

通用参数

头部直径	18.00 mm	O 型圈	NBR
硅胶	无	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm
卤素	不	防护等级	IP68 - 5 bar (30分钟)
电缆接头	公制的	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
密封圈直径	16.00 mm	密封	NBR
螺纹 (外部)	M 16	螺纹长度	5 mm

技术数据

防护等级 IP68 - 5 bar (30分钟)

机械结构

颜色编码 银色 防护等级 IP68 - 5 bar (30分钟)

分类

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

图纸

