

VP M25-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | VPMS (黄铜插头), 插头, 封闭式, M 25, 7 mm, 黄铜材质, 镀镍的 |
| 订货号 | 1777750000 |
| 类型 | VP M25-MS65 |
| GTIN (EAN) | 4032248158027 |
| 数量 | 100 items |

VP M25-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|------|-------|---------|-------------|
| 高度 | 11 mm | 高度 (英寸) | 0.4331 inch |
| 长度 | 11 mm | 长度 (英寸) | 0.4331 inch |
| 直径 | 28 mm | 最小壁厚 | 0.5 mm |
| 最大壁厚 | 6 mm | 净重 | 14.26 g |

温度

工作温度 -40 °C...100 °C

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203 |

通用参数

| | | | |
|---------|----------|--------|---------------------|
| 头部直径 | 28.00 mm | O 型圈 | NBR |
| 硅胶 | 无 | 最大工作温度 | 100 °C |
| 最小工作温度 | -40 °C | 螺距 | 1.5 mm |
| 卤素 | 不 | 防护等级 | IP68 - 5 bar (30分钟) |
| 电缆接头 | 公制的 | 基础材料 | 黄铜材质, 镀镍的 |
| 密封圈直径 | 25.00 mm | 密封 | NBR |
| 螺纹 (外部) | M 25 | 螺纹长度 | 7 mm |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

图纸

