

GWDR M12-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 12, 聚乙烯胺
订货号	1777920000
类型	GWDR M12-PO
GTIN (EAN)	4032248158188
数量	50 items

GWDR M12-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	2 mm	高度 (英寸)	0.0787 inch
净重	0.2 g		

温度

工作温度 -30 °C...90 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

硅胶	是	接线数量	1
外径	16 mm	最大工作温度	90 °C
最小工作温度	-30 °C	螺距	1.5 mm
强度	2.00 mm	电缆接头	M 12
基础材料	聚乙烯胺	密封圈直径	16.00 mm
密封	PE-HD	螺纹 (外部)	M 12
螺纹 (内部)	M 12 x 1.5	内圈直径 D2	12.00 mm

分类

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

GWDR M12-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

